



発芽器

スチーム発芽器

FCX SERIES ICX SERIES



理想的な環境で 健全な苗が芽吹く

スチーム発芽器は
発芽に最適な蒸気加温。
天候不順に左右されない
計画発芽を実現。


 大量の苗箱運びに
フォークリフト対応



FCX-500



ICX-240



蒸気加温
80%
空気加温
20%

■ ワイドヒーター


最適な蒸気加温により、器内の温度ムラを少なくし、苗に優しい環境で発芽させます。

*:ヒーターを置く保温マットには防災認定品を使用しています。



■ コントローラー

簡単操作で温度を自動管理。設定温度と器内温度がデジタル表示で確認できます。



ICX用

■ ボルトレス&部材連結

工具不要で各部品を差し込むだけの簡単組立。アーチ・台枠・レールは部品の連結が可能で移動や収納に便利です。


OPTIONS オプション



ICX用

■ リフター

キャスター付きで積み重ねた苗箱の出し入れもスムーズに行えます。



ICX用

■ ビニールカバー

発芽器内部で苗の緑化ができます。



ICX用

■ 棚棧

発芽後の棚育苗としても使用できます。棚の間隔は7cmです。

LINEUP 製品ラインナップ

寸法(全幅×奥行×全高)mm

FCX SERIES



FCX-500

3150×1520×2000mm
収納箱数:約500箱

三相 200V 電源



FCX-750

4700×1520×2000mm
収納箱数:約750箱

三相 200V 電源



FCX-1000

6250×1520×2000mm
収納箱数:約1000箱

三相 200V 電源

ICX SERIES



ICX-120

1440×665×1600mm
積重ね:128箱(最大) 棚式:60箱

単相100 / 200V 電源



ICX-180

1440×985×1615mm
積重ね:192箱(最大) 棚式:90箱

単相100 / 200V 電源



ICX-240

1440×1325×1635mm
積重ね:256箱(最大) 棚式:120箱

単相100 / 200V 電源



ICX-360

2110×1325×1635mm
積重ね:384箱(最大) 棚式:180箱

三相 200V 電源



ICX-480

2780×1325×1635mm
積重ね:512箱(最大) 棚式:240箱

三相 200V 電源



ICX-600

3450×1325×1635mm
積重ね:640箱(最大) 棚式:300箱

三相 200V 電源



ICX-720

4120×1325×1635mm
積重ね:768箱(最大) 棚式:360箱

三相 200V 電源



ICX-1000

5460×1325×1635mm
積重ね:1024箱(最大) 棚式:480箱


三相 200V 電源

INFORMATION 主要諸元

FCX SERIES

型式	FCX-500	FCX-750	FCX-1000
収納箱数	約500箱	約750箱	約1000箱
電源	三相 200V		
ヒーター容量	2.2KW	3.3KW	4.4KW
パレット数	4枚	6枚	8枚

※パレットはお客様で別途ご用意ください。



ICX SERIES

型式		ICX-120	ICX-180	ICX-240
リフター付型式		ICX-120L	ICX-180L	ICX-240L
収納箱数(最大時)	積重ね式	128箱	192箱	256箱
	棚式	60箱	90箱	120箱
電源		単相 100V/200V		
ヒーター容量		1.1KW		
オプション棚棧		TANA-120	TANA-180	TANA-240

型式		ICX-360	ICX-480	ICX-600	ICX-720	ICX-1000
リフター付型式		ICX-360L	ICX-480L	ICX-600L	ICX-720L	ICX-1000L
収納箱数(最大時)	積重ね式	384箱	512箱	640箱	768箱	1024箱
	棚式	180箱	240箱	300箱	360箱	480箱
電源		三相 200V				
ヒーター容量		2.2KW		3.3KW		4.4KW
オプション棚棧		TANA-360	TANA-480	TANA-600	TANA-720	TANA-1000

*:ビニールカバーは別売となります。セット型式はございません。
 *:積重ね収納箱数は苗箱の形状・寸法などにより差異があります。



安全に関する注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、使用前は点検を必ず行ってください。

■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社
TAISHO たいしよー
 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
 TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>